

HEDI

Kabelopruller, Type: 15N2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Kabelopruller med **ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning**. Yderst robust, lukket **kunststofhus**. Termisk **overbelastningssikring**, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.

Nem væg- og loftsmontage med **150° drejeområde**.

Funktion:

IP24: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

Teknisk beskrivelse

Type	15N2
Længde	361 mm
Højde	450 mm
Kabellængde	15 m

Kabelopbygning	5G2,5
Nominel effekt, rullet ud	5000 (16 A) W
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Bredde	208 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Husmateriale	Kunststof
Nominel spænding	400 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 24
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabelopruller