



Diamantplade, Korn: D64µm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	529112 D64
GTIN	4007220955918
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Fleksibel diamantplade, belagt med diamantslibekorn **på begge sider**. Højde med belægning 0,7 mm.

Anvendelse:

Perfekt til slibearbejde på konkave og konvekse overflader.

Bemærk:

Diamantfile kan rengøres i petroleum med en stålborste (f.eks. 576000).

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Korn	D64
Mål	35 × 350 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Bredde	35 mm
Højde	0,7 mm
Længde	350 mm
Produkttype	Diamantfil

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		