

LOCTITE**Skruesikring, 250 ml, Producentbetegnelse: 2701**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083303 2701
GTIN	5010266191508
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Flydende skruesikring.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

Mellefast – løsning med normalt værktøj er muligt.

Meget fast – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Ideel til brug på passive overflader som f.eks. højlegeret CrNi-stål.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	LOCTITE 2701
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn

Til gevindstørrelse op til	M20
min. løsdrejningsmoment	38 Nm
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farve	grøn
Holdbarhed fra fremstillingsdato	17 måned
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Påfyldningsmængde	250 ml
Form	flydende
Flammepunkt	93 °C
Maks. spaltemål	0,1 mm
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	galvaniserede flader
egnet til materiale	Metal
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	tætning
Egenskab	olietolerant
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Funktionsstyrke efter	6 h
Håndfasthed efter	10 min
Dynamisk viskositet	500 - 900 mPas
Afmontering	tung
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	250 ml
Produkttype	Skruesikring

