

**Garant****Profilrømningsholder, metrisk Ø d = 5 mm, Skaft-Ø DS: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293029 20
GTIN	4062406128708
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Egnet til langdrejere.

**Passer til:**

CNC- og konventionelle maskiner.

**Specialtilbehør:**

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

**Bemærk:**

- **NB: Brug altid passende støder-Ø.**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde L <sub>s</sub>	46 mm
L	34 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm

Ø D	22 mm
Ød	5 mm
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

### Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8
Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5