

**Garant****Profilrømningsholder, tommer  $\varnothing d = 8$  mm, Skaft- $\varnothing DS: 3/4$ tommer**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	293070 3/4
GTIN	4062406128982
Artikelklasse	29K

## Beskrivelse

**Passer til:**

CNC- og konventionelle maskiner.

**Specialtilbehør:**

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

**Bemærk:**

- **NB: Brug altid passende støder- $\varnothing$ .**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

## Teknisk beskrivelse

L	38 mm
Skaftlængde $L_s$	50 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
$\varnothing D$	33 mm
$\varnothing d$	8 mm

Skafstørrelse	3/4 tommer
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

## Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5
Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8