

Garant**Profilrømningsholder, tommer $\varnothing d = 5$ mm, Skaft- \varnothing DS: 3/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293079 3/4
GTIN	4062406128968
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Udførelse:**

Egnet til langdrejere.

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

- **NB: Brug altid passende støder- \varnothing .**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L_s	46 mm
L	34 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
$\varnothing D$	22 mm

Ød	5 mm
Skafstørrelse	3/4 tommer
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8
Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5