

Garant**Profilrømningsholder, tommer $\varnothing d = 16$ mm, Skaft- \varnothing DS: 3/4tommer**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 293076 3/4 |
| GTIN | 4062406129033 |
| Artikelklasse | 29K |

Beskrivelse

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

- **NB: Brug altid passende støder- \varnothing .**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|------------------|
| Skaftlængde L_s | 50 mm |
| L | 76 mm |
| Skafttype | Cylindrisk skaft |
| $\varnothing d$ | 16 mm |
| $\varnothing D$ | 58 mm |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Skafstørrelse | 3/4 tommer |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tapnøgle til holder-Ø 16 mm | 293006 16 |
| Tapnøgle til holder-Ø 12 mm | 293006 12 |
| Tapnøgle til holder-Ø 8 mm | 293006 8 |
| Tapnøgle til holder-Ø 5 mm | 293006 5 |