

Garant**Profilrømningsholder, tommer $\varnothing d = 16$ mm, Skaft- \varnothing DS: 1tommer**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	293076 1
GTIN	4062406129040
Artikelklasse	29K

Beskrivelse

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

- **NB: Brug altid passende støder- \varnothing .**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

L	76 mm
Skaftlængde L_s	50 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
$\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D$	58 mm

Skafstørrelse	1 tommer
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12
Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5
Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8