

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk Ø d = 12 mm, TiN, Firkant: 4,5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293053 4,5
GTIN	4062406129460
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Udførelse af firkantprofiler > 9 mm anbefales kun til materialer, der er lette at bearbejde (højere grad af materialefjernelse).

**Teknisk beskrivelse**

L	7,5 mm
Nøglestørrelse	4,5 mm

Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,09 til + 0,12 mm
Profil	Firkant
L <sub>1</sub>	25 mm
Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj