

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk Ø d = 5 mm, TiN, Firkant: 2,5mm

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 293059 2,5 |
| GTIN | 4062406129507 |
| Artikelklasse | 29L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Udførelse af firkantprofiler > 9 mm anbefales kun til materialer, der er lette at bearbejde (højere grad af materialefjernelse).

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|--------|
| L | 4 mm |
| Nøglestørrelse | 2,5 mm |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Skæremateriale | HSS |
| Tolerance | + 0,06 til + 0,09 mm |
| Profil | Firkant |
| L ₁ | 10 mm |
| Ød | 5 mm |
| Belægning | TiN |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |