

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig firkant, tommer  $\varnothing d = 5$  mm, TiN, Firkant: 3/16tommer**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293099 3/16
GTIN	4062406129576
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

L	7 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,1 til +0,13 mm
Profil	Firkant

L <sub>1</sub>	10 mm
Ød	5 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj