

**Holderskaft, Type: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589310 30
GTIN	4045197158741
Artikelklasse	52S

Beskrivelse**Udførelse:**

Standard-holderskaft med høj spændekraft.

Leveringsomfang:

Inklusive HSS-centrerbor.

Bemærk:

I forbindelse med fastspænding på stationære maskiner med andre holdere end sekskant skal borepatron nr. 342220 str.16/16 og det tilhørende indstiksskaft vælges.

Til MK2-holder, f.eks. indstiksskaft nr. 342500 str. 2/16.

Teknisk beskrivelse

Passer til hulsave medØ	14 - 30 mm
Skaftform	sekskant
Nøglevidde, skaft	11 mm
Produkttype	Holderskaft

