

Garant**Svejseskytelsehandsker, par, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094116 10
GTIN	4062406129835
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT – svejsehandske af oksespaltlæder med markant GARANT-design. Forarbejdning af høj kvalitet med 100 % polyesterfrie sømme og en anatomisk pasform giver god føleevne under svejsningen. Manchettens inderside er forsynet med lærredsstof, der sikrer høj brugerkomfort og svedadsorption. Perfekt egnet til MIG-/MAG-svejsning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Svejsehandsker
Handskestørrelse	10
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Handskeegenskab	Silikonefri
Anvendelse	flergangsbrug

Længde	350 mm
Tykkelse	0,8
Bæremateriale	Oksespaltlæder
belægningsvariant	ingen belægning
Vægt	230 g
Materiale	Oksespaltlæder
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	type A
Svejsemetode	MIG/MAG
Farve	hvid/brun
Norm	EN 407
Produkttype	Svejsehandsker