

ejendals

Svejseskyttelsehandsker, par Tegera® 126A, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094123 11
GTIN	7340118312279
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 126A. Uforede svejsehandsker med **fremragende føleevne** (fingerspidsfølelse 5 iht. EN 420) og fortræffelig pasform. Forstærkede pegefingre og med sømme, der er forstærket med Kevlar®-tråde, til anvendelse i krævende arbejdsmiljøer. Tåler kontaktvarme på 100 °C.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Handsketype	Svejsehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	310 mm
Bæremateriale	Fuldnarvet gedelæder

belægningsvariant	ingen belægning
Indhold	12
Materiale	Fuldnarvet gedelæder
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Kontaktvarme op til	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Svejsemetode	WIG
Farve	yellow / white
Norm	EN 407
Produkttype	Svejsehandsker