

## ejendals

### Svejseskyttelsehandsker, par Tegera® 126A, Handskestørrelse: 9



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094123 9
GTIN	7340118312330
Artikelklasse	04R

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

**Tegera® 126A.** Uførede svejsehandsker med **fremragende føleevne** (fingerspidsfølelse 5 iht. EN 420) og fortræffelig pasform. Forstærkede pegefingre og med sømme, der er forstærket med Kevlar®-tråde, til anvendelse i krævende arbejdsmiljøer. Tåler kontaktvarme på 100 °C.

##### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

#### Teknisk beskrivelse

Handsketype	Svejsehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handskestørrelse	9
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	310 mm
Bæremateriale	Fuldnarvet gedelæder

belægningsvariant	ingen belægning
Indhold	12
Materiale	Fuldnarvet gedelæder
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Kontaktvarme op til	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Svejsemetode	WIG
Farve	yellow / white
Norm	EN 407
Produkttype	Svejsehandsker