



LED-arbejdslamper COLOUR MATCH, der giver naturlige farver, Type: PEN



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

COLOUR MATCH. Special-LED med høj CRI-værdi til **perfekt farvegengivelse** og ekstremt lang LED-levetid. Perfekt egnet til alle lakerings-, polerings-, rengørings- og forberedelsesopgaver. Dimensioneret til brug i lakkerier. **Udskiftelig glaslinse**, der er modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddeltyper også ved daglig rengøring. **MATCHPEN.** Lille, mobil stiftlampe med fokusfunktion til koncentreret og kraftig belysning mellem 10° og 70°. Ideel til lokalisering af ridser og slibespor ved kvalitetskontroller.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × AAA-batterier.

Teknisk beskrivelse

Lysfarve	Ægte farve
Antal medfølgende batterier	2
Lysnet	100 lm
Energiforsyning	Batteridrevet
Batteritype	Micro, AAA
Totalbredde	16 mm
Brændetid	2 h
Beskyttelsesklasse IP	IP 54

CRI-værdi	95
Samlet længde	150 mm
Vægt	60 g
ATEX-zone	Ingen
Producentbetegnelse	MINI
Produkttype	Arbejdslygte

Tilbehør

Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3