

HEDI

Kabeltromle, kunststof til F, B, PL og CZ, Type: 25B2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

081138 25B2

GTIN

Artikelklasse

08B

Beskrivelse

Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Robust kabeltromle af slagfast kunststof med **overophedningsbeskyttelse**.

- **400 V CEE-indgangsstik 16 A.**
- **400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel.**
- **To 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.**
- **Ledningstværsnit 2,5 mm.**

Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.

Med 250-V-stikkontakter til landene **F, B, PL og CZ**. Ledningstværsnit 2,5 mm.

PU-panserkabel Plus.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Type

25B2

Antal stikkontakter 400 V/16 A	1
Netspænding	400 V
Kabellængde	25 m
Antal stikkontakter 230 V	2
Kabelklasse	H07BQ-F
Kabelopbygning	5G2,5
Materiale, kabel	panserkabel
Nominel effekt, rullet ud	5500 (16 A) W
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Materiale, hus	Kunststof
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabeltromle