

**Filebænk med 4 skuffer og 2 dobbeltlåger, Pladelængde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	929570 2000
GTIN	4062406130060
Artikelklasse	92W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Arbejdsplade 40 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
- Undersektion - sammensvejet pladestål.
- Skuffer af pladestål med letløbende hjul i delrin.
- Låger i pladestål med kunststoffordybning, 180° åbningsvinkel og selvlukkende hængsel.
- Central stiftcylinderlås med 2 nøgler.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (midte) mm: 180; 180; 180

Skuffefronthøjde (højre) mm: 180

Lågehøjde (venstre) mm: 540

Lågehøjde (højre) mm: 360

Specialtilbehør:

Passende hylder, se nr. 929581.

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegråt, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret; forzinkede hylder.**

Bemærk:

Yderligere mulige fronter: lysegrå RAL 7035, signalblå RAL 5005. Ingen speciallakering mulig.

Teknisk beskrivelse

Højde	850 mm
Vægt	122 kg

Filebænk på række	nej – for stort pladeudhæng
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	900 kg
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Dørhøjde (højre)	360 mm
Filebænk, med centrallås	ja
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Understelsbredde	1775 mm
Skuffer, nyttedybde	520 mm
Dørhøjde (venstre)	540 mm
Antal skuffer	4
Understelsdybde	630 mm
Skuffer, nyttebredde	490 mm
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Materialetykkelse	1,5 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	100 kg
Pladetykkelse	40 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	90 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeudligning	20 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Låsebeslag 225-010-9 uden låseindsats

914202