

ejendals

Nitrilhandsker, par Tegera® 882, Handskestørrelse: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094366 7
GTIN	7392626040199
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 882. Syntetisk handske med komplet nitrilskumcoating og godt greb. Takket være den tætsiddende pasform og en god fingerspidsfølelse er handskerne yderst velegnede til finmekaniske opgaver i **fugtigt og oliekontamineret miljø. Kontaktvarme op til 100 °C.**

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Strikketeknologi: 15G

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handskestørrelse	7
Indhold	12
EN 388:2016	4121X

EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	fuld belægning
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort
Strikketeknologi	15G
Kontaktvarme op til	100 °C
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker