



## Indvendig mikrometerskrue MicroGauge, sæt, Måleområde: 6,15-10,35mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428670 6,15-10,35
GTIN	5051102239565
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-punkts-bore-/målesystem til ultrapræcis måling af borer på 0,95 – 10,35 mm. Det kompakte format og den lave vægt (svarer til en kuglepen) gør det lettere at måle ved små præcisionsdele. Hårdt forkromede, konvekse målekontakter. Tydeligt LCD-display med indstillelig opløsning indtil 0,0005 mm. Dataudgang via RS232- eller USB-port. Støvtæt og stænkvandsbeskyttet (IP65).

#### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357, indstillingsringe med UKAS-kalibreringsattest.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948

#### Bemærk:

Som stand alone-enhed eller som sæt, dybdestop fås på forespørgsel. Ved hjælp af en adapter (ekstratilbehør) er det muligt at tilslutte Diatest-følere.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	6,15 - 10,35 mm
------------	-----------------

Måleområde, målehoveder	6,15 – 6,85; 6,65 – 7,35; 7,15 – 7,85; 7,65 – 8,35; 8,15 – 8,85; 8,65 – 9,35; 9,15 – 9,85; 9,65 – 10,35 mm
Antal målehoveder	8
Repeterbarhed	0,001 mm
Linearitet	Ø 1,0 – 1,55: maks. 2 % af måleafstanden; min. 0,001 Ø 1,5 – 6,35: maks. 1 % af måleafstanden; min. 0,001 mm
Antal indstillingsringe	8
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Indvendig 2-punkts mikrometerskrue