

**Mahr****Digitalt måleur Aflæsning 0,0001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434656 12,5
GTIN	4059192061654
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Yderst præcist digitalt måleur med visning af **meget store tal (11 mm)** tal og integreret tolerancevisning. Ekstra visning af analog barograf med tolerancegrænser. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. **Absolut-funktion:** Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen. **Faktorerne kan indstilles** med visning på display. Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

Visning kan drejes 280°.

**Dynamiske målefunktioner (maks./min.):** Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.

**Funktion:**

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. CR2450.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.

## Teknisk beskrivelse

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Reverserbar aflæsning	0,00001 tommer
Husets tykkelse	35 mm
Kalibrering	C1
Antal medfølgende batterier	1
Målekraft	0,65 – 0,90 N
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Måleområde	0 - 12,5 mm
Reverserbar aflæsning	0,0001 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,0018 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Cifferhøjde	11 mm
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

023000 12,5

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

**Tilbehør**

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2