

## Enkeltprøvestift, rustfri Toleranceklasse 1, Type: 0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483914 0
GTIN	2050002038370
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Prøvestift i rust- og syrebestandigt materiale, hærdet (58-62 HRC) og bruneret. Slebet og finslebet overflade. Fra Ø 1,50 er størrelsen angivet på dækfladen; fra Ø 3,00 er størrelsen angivet på endefladen. Fra Ø 1,00 én side med fas.

#### Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø endvidere oplyses**, f.eks. nr. 483914 str. 5 **10,08**.

### Teknisk beskrivelse

Målestiftlængde	40 mm
Stigning	0,01 mm
Nom. mål	0,3 - 0,49 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Produkttype	Prøvestift

### Services

DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028260 20
KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20