

**LED Area-fladelampe, 230 V, Effektforbrug: 65W****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081267 65
GTIN	5708997356371
Artikelklasse	08C

Beskrivelse**Udførelse:**

Blændfri udgave uden skygge med stor lysspredning.

Kraftig 360°-arbejdslampe med Schuko-stikdåse. Lampen kan hænges op overalt, eller stilles direkte på filebænken.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Trefodsstativ nr. 081252 str. 1,35-3.

Teknisk beskrivelse

Lyskilde	LED-lampe
Energiforsyning	Med kabel
Lysnet	6000 lm
Effektforbrug	65 W
Strålingsvinkel, indstillelig	360 grader

Vægt	3500 g
Lysfarve	6000 K
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Nominel spænding	220 - 240 V
Samlet længde	305 mm
Totalbredde	199 mm
Samlet højde	199 mm
Tilslutningskabel, længde	5 m
ATEX-zone	Ingen
Produktnavnsegenskab	230 V
Produkttype	Fladelampe