

Garant**Nitrilhandsker, par Cut B, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094405 7
GTIN	4062406131098
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle bestanddele, både basismaterialet og belægningen, er **fri for silikone** (kontrolleret af Fraunhofer-instituttet). Derfor yderst velegnet til anvendelsesområder inden for automobilbranchen eller i lakeringsvirksomheder.

Silikonefri skærebeskyttelsehandsker med rigtig god pasform og lav vægt. Takket være den gode fingerfærdighed er de yderst velegnede til præcis håndtering af små, skarpkantede dele. Specialgarn med Spandex af **18-gauge-strikteknologi** og modstandsdygtig polyurethancoating.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker

Handskestørrelse	7
Indhold	12
Handskeegenskab	LABS-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
EN 388	4X42B
Bæremateriale	Nylon / specialgarn / Spandex
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	180 mm
Farve	grå / orange
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Universalhandsker