

PRYOR**Slagtalssæt, 10 dele Med normal skrift 0 – 9, Skrifthøjde: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085405 3
GTIN	5022044000186
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Teknisk beskrivelse

Skafttykkelse	6,35
---------------	------

Dybdebegrænsning	ja
Hel længde	63,5 mm
Skrifthøjde	3 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/3	085411 3/3
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/9	085411 3/9
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/0	085411 3/0
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/7	085411 3/7
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/6	085411 3/6
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/5	085411 3/5
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/2	085411 3/2
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/1	085411 3/1
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/4	085411 3/4
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 3/8	085411 3/8