




Momentskruetrækker isoleret, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659953 4
GTIN	4013288206398
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponent-T-greb giver en optimal kraftoverførsel. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse **passende moment**. Drivstørrelse og moment er præget på grebet. Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Det er ikke muligt **at spænde skruen yderligere**. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V** iht. **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Passer til:

Skruer med indvendig sekskant.

Teknisk beskrivelse

Målemetode	Moment
Indstillet moment	500 cNm
Udløsningsindikering	akustisk
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Serie	400 i VDE

Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Maks. moment	4 cNm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Feedback	udløsning
Indstillet moment	5 Nm
Vægt	122 g
Måleværktøj	Mekanisk
Samlet længde L	141 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Klingelængde	93 mm
Data, kan logges	nej
Drivprofil	6-kant-skruetrækker
Producentbetegnelse	400 i Hex
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker