




## Momentskruetrækker isoleret, Type: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659953 5
GTIN	4013288206114
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponent-T-greb giver en optimal kraftoverførsel. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse **passende moment**. Drivstørrelse og moment er præget på grebet. Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Det er ikke muligt **at spænde skruen yderligere**. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V** iht. **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Passer til:

Skruer med indvendig sekskant.

### Teknisk beskrivelse

Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Samlet længde L	141 mm
Serie	400 i VDE
Data, kan logges	nej
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet

Feedback	udløsning
Tilspændingsretning	Højrespænding
Indstillet moment	500 cNm
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Indstillet moment	5 Nm
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Vægt	122 g
Udløsningsindikering	akustisk
Klingelængde	93 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Maks. moment	5 cNm
Drivprofil	6-kant-skruetrækker
Producentbetegnelse	400 i Hex
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker