

ejendals

Nitrilhandsker, par Tegera® 8805 Infinity, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094561 8
GTIN	7340118319346
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisk formede skærebeskyttelseshandsker med **18-gauge-strikteknologi** giver optimal pasform og god fingerspidsfølelse. Nitrilskum-PU-belægning i høj kvalitet giver god gribeevne. Med forstærkning på tommelfingerens inderside. Egnede til **kontaktvarme op til 100 °C Touchscreen-kompatibel**. Godkendt til håndtering af fødevarer. Derudover er handskerne **silikonefrie** og dermatologisk testet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	8
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Indhold	6

Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	DMF-fri
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Nylon, stålfibre, karbon
Belægning	Nitrilskum/vandbaseret PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå / gul
Norm	EN 407
Kontaktvarme op til	100 °C
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker