

Garant GRIDLINE

**Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg, 20×20G, Skuffefronthøjde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930534 200
GTIN	4062406131418
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

**Passer til:**

Værktøjsskabskabinet 24×24G nr. 930525.

**Leveringsomfang:**

Skuffer komplet med hver 1 par førings Skinner.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Vægt	12 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Fronthøjde	200 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20

Nyttehøjde	175 mm
Nyttebredde i G	20
Nyttedybde i G	20
Brugsområde	Montagevogn
Nyttebredde	500 mm
Nyttedybde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×20G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Etiketsæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20	951030 20
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
PVC-afdækning til gribelister, sæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20	951032 20