


## Vario-element gitter højde 2200 mm, Systemmål: 550-950mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	994105 550-950
GTIN	4260214930050
Artikelklasse	99T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Variabelt og alsidigt anvendeligt system til virksomhed og lager, til hurtig egen opstilling af afspærringer, magasinsider og rumdelere. Efter modulprincippet kan de enkelte elementer kombineres efter dine individuelle ønsker. Fladgittermaskestørrelse 40×40×3,8 mm indfattet i 30 mm rammeprofil, opfylder de højeste krav til kvalitet og transparens. Fås også i stålplade og akrylglas.

#### Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale (kun ved nr. 994130).

#### Lakering:

Frit valg **lysegrå RAL 7035 (standardfarve)**, signalblå RAL 5005, ultramarineblå RAL 5002, brillantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, lyseblå RAL 5012, turkisblå RAL 5018, støvgrå RAL 7037 pulverlakeret.

### Teknisk beskrivelse

Højde	2200 mm
Systemmål	550-950 mm
Produkttype	Gitterskillevægssystem

