


Garant GRIDLINE

**Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg, 26×20G,  
Skuffefronthøjde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930636 150
GTIN	4062406131548
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bæreevne 200 kg.

**Passer til:**

Værktøjsskabskabinet 30×24G nr. 930625.

**Leveringsomfang:**

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Fronthøjde	150 mm
Nytteflade	125 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Vægt	15 kg

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Nyttedybde i G	20
Nyttebredde i G	26
Brugsområde	Montagevogn
Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	650 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26	951032 26
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 26	951020 26
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26	951030 26