

uvex**Beskyttelseshjelm uvex pheos E-WR, Farve: YELLOW****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097808 YELLOW
GTIN	4031101523675
Artikelklasse	04U

Beskrivelse**Udførelse:**

Let beskyttelseshjelm i sporty design med lukket hjelmskal (uden ventilation) til brug på elektrikerområdet **op til 1.000 V AC**. Adaptersystemet muliggør brug sammen med visirer, hjelmhøreværn og hjelmlamper. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM). Kuldebestandig ned til -30 °C .

- **6-punkts bånd med sele**
- **Holder med 30 mm Euro-hul**
- **PU-svedbånd**
- **Lavere nakkestykke**
- **Med drejelukning**

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM), kuldebestandig ned til -30 °C .

Hjelmegenskab: Beskyttelse mod flydende metalsprøjt

Materiale, hjelmskal: HDPE

Vidderregulering: Drejelukning

Størrelse: 52 - 61 cm

Vægt: 401 g

Teknisk beskrivelse

Farve	YELLOW
Modstandsdygtig over for kulde	op til -30 °C
6-punkts tekstilophæng	ja
Pandelampefastgørelse mulig	ja
Godkendelse op til V	1000 V AC
Vægt	401 g
Viddergulering	Drejelukning
Clips til montering af påbygningsdele	ja
Størrelse	52 - 61 cm
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Hjelmegenskab	Elektrisk isolering
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Materiale, hjelmskal	HDPE
Norm	DIN EN 50365
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X3	097756 X3
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X4	097756 X4
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X1	097756 X1
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 3	097753 3
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 1	097753 1
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X5	097756 X5
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X2	097756 X2
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 2	097753 2