


Garant GRIDLINE

**Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg, 36×20G,
Skuffefronthøjde: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930746 75
GTIN	4062406131661
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bæreevne 200 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 40×24G nr. 930735. Kabinet 36×20G.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	36×20
Fronthøjde	75 mm
Nyttehøjde	50 mm
Vægt	15 kg
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg

Nyttebredde i G	36
Nyttedybde i G	20
Brugsområde	Montagevogn
Nyttebredde	900 mm
Nyttedybde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×20G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 36	951020 36
Etiketsæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951030 36
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
PVC-afdækning til gribelister, sæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951032 36