

Garant GRIDLINE

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg, 20×24G, Skuffefronthøjde: 100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931046 100
GTIN	4062406131852
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 24×28G nr. 931035.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Fronthøjde	100 mm
Nyttehøjde	75 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Vægt	13 kg

Skuffer, nytteflade i G	20×24
Nyttebredde i G	20
Nyttedybde i G	24
Brugsområde	Montagevogn
Nyttedybde	600 mm
Nyttebredde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×24G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20	951032 20
Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20	951030 20
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20