

Garant GRIDLINE

**Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg, 36×24G, Skuffefronthøjde: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931354 50
GTIN	4062406132132
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bæreevne 75 kg.

**Passer til:**

Værktøjsskabskabinet 40×28G nr. 931335.

**Leveringsomfang:**

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	14 kg
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Fronthøjde	50 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Nyttehøjde	25 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg

Nyttebredde i G	36
Nyttedybde i G	24
Brugsområde	Montagevogn
Nyttedybde	600 mm
Nyttebredde	900 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

Etiketsæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951030 36
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
PVC-afdækning til gribelister, sæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951032 36
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 36	951020 36