


Garant GRIDLINE

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg, 36×24G, Skuffefronthøjde: 125mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931354 125
GTIN	4062406132163
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 40×28G nr. 931335.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	19 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttehøjde	100 mm
Fronthøjde	125 mm

Skuffer, nytteflade i G	36x24
Nyttedybde i G	24
Nyttebredde i G	36
Brugsområde	Montagevogn
Nyttedybde	600 mm
Nyttebredde	900 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde x nytteybde i G	36x24G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951032 36
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951030 36
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 36	951020 36