


Garant GRIDLINE

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg, 36×24G, Skuffefronthøjde: 100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931354 100
GTIN	4062406132156
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 40×28G nr. 931335.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par førings Skinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	18 kg
Fronthøjde	100 mm
Nyttehøjde	75 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttebredde i G	36
Nyttedybde i G	24
Brugsområde	Montagevogn
Nyttebredde	900 mm
Nyttedybde	600 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951030 36
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 36	951020 36
PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951032 36