



Nitrilhandsker, par Cut E, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094613 10
GTIN	4062406132460
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

Handsker med ny fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau E og 15-gauge-striketeknologi til skiftende aktiviteter med ekstremt høj snitfare.

Udførelse reklametekst:

Handsker med ny DYTEC® fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

15-gauge-striketeknologi til skiftende aktiviteter med ekstrem snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handskestørrelse	10
Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Strikketeknologi	15G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Bæremateriale	DYTEC
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	E
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker