

HOLEX**Nitrilhandsker, par Cut D, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094612 7
GTIN	4062406132347
Artikelklasse	02H

Beskrivelse**Udførelse:**

Handsker med ny fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. skærebeskyttelsehandsker med skærebeskyttelsesniveau D og **18-gauge-striketeknologi** til præcisionsarbejde med høj snitfare.

Udførelse reklametekst:

Handsker med ny DYTEC® fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

18-gauge-striketeknologi til præcise aktiviteter med middel snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Handkestørrelse	7
Beskyttelseskategori	Kategori II
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Bæremateriale	DYTEC
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / grå
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	D
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker