



## Nitrilhandsker, par Cut C, Handskestørrelse: 11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094611 11
GTIN	4062406132323
Artikelklasse	02H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Handsker med ny fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut C. skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau C og **18-gauge-strikteknologi** til præcisionsarbejde med høj snitfare.

#### Udførelse reklametekst:

Handsker med ny DYTEC® fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

**18-gauge-strikteknologi** til præcise aktiviteter med middel snitfare.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

#### Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Handkestørrelse	11
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342C
Bæremateriale	DYTEC
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / grå
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker