



## Nitrilhandsker, par Cut E, Handskestørrelse: 8



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094613 8      |
| GTIN                | 4062406132422 |
| Artikelklasse       | 02H           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Handsker med ny fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. skærebeskyttelsehandsker med skærebeskyttelsesniveau E og 15-gauge-striketeknologi til skiftende aktiviteter med ekstremt høj snitfare.

#### Udførelse reklametekst:

Handsker med ny DYTEC® fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

15-gauge-striketeknologi til skiftende aktiviteter med ekstrem snitfare.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

#### Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Beskyttelseskategori    | Kategori II              |
| Handsketype             | Skærebeskyttelsehandsker |
| Handkestørrelse         | 8                        |
| Strikketeknologi        | 15G                      |
| Beklædning, standard    | Oeko-Tex Standard 100    |
| EN 388                  | 4443E                    |
| Bæremateriale           | DYTEC                    |
| Belægning               | Nitrilskum               |
| belægningsvariant       | indvendig håndflade      |
| Anvendelsesområde       | Allround                 |
| Farve                   | sort / grå               |
| Anvendelse              | flergangsbrug            |
| Skærebeskyttelsesklasse | E                        |
| Produkttype             | Skærebeskyttelsehandsker |