

HOLEX**Nitrilhandsker, par Cut F / A6, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

094614 8

GTIN

4062406132521

Artikelklasse

02H

Beskrivelse**Udførelse:**

Handsker med ny fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. skærebeskyttelseshandsker med det højeste EN-ISO skærebeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A6) og 13-gauge-strikteknologi til tunge aktiviteter med ekstremt høj snitfare.

Udførelse reklametekst:

Handsker med ny DYTEC® fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

Snitbeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A6) til tunge aktiviteter med ekstrem snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Handkestørrelse	8
Beskyttelseskategori	Kategori II
Strikketeknologi	13G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Bæremateriale	DYTEC
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	F
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker