



Nitrilhandsker, par Pro Cut E, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094605 10
GTIN	4062406132880
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX Pro Cut E. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til beskyttelse mod **ekstreme snitfarer**. PU-nitrilskumsbelægning giver særdeles god grebssikkerhed også i oliekontaminerede og våde arbejdsmiljøer. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Handskestørrelse	10
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12

Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	DMF-fri
Strikketeknologi	13G
Tørring	Lufttørring
EN 388	4X42E
Bæremateriale	HPPE
Belægning	water based PU/Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Længde	255 mm
Anvendelse	flergangsbrug
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skærebeskyttelsesklasse	E
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker