

**HOLEX****Nitrilhandsker, par Pro Cut E / Impact, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094606 11     |
| GTIN                | 4062406132941 |
| Artikelklasse       | 02H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Cut E. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til beskyttelse mod **ekstreme snitfarer**. PU-nitrilskumsbelægning giver særdeles god grebssikkerhed også i oliekontaminerede og våde arbejdsmiljøer. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid.

Med ekstra håndryg-beskytter med innovativt design til maksimal beskyttelse og usædvanligt god bevægelsesfrihed.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Handskestørrelse     | 11                        |
| Beskyttelseskategori | Kategori II               |
| Handsketype          | Skærebeskyttelseshandsker |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Indhold                 | 12  |
| Handskeegenskab         | Stødbeskyttelse   |
| Handskeegenskab         | DMF-fri   |
| Handskeegenskab         | forstærkning af<br>tommelfingerens inderside                      |
| Strikketeknologi        | 13G   |
| Tørring                 | Lufttørring   |
| EN 388                  | 4X42EP  |
| Bæremateriale           | HPPE  |
| Belægning               | water based PU/Nitril   |
| belægningsvariant       | indvendig håndflade   |
| Anvendelsesområde       | Heavy Duty  |
| Farve                   | sort / grå  |
| Længde                  | 255 mm  |
| Anvendelse              | flergangsbrug   |
| AQL                     | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5<br>for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Skærebeskyttelsesklasse | E   |
| Produkttype             | Skærebeskyttelseshandsker   |