



Nitrilhandsker, par Eco Cut F, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094608 8
GTIN	4062406132965
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til daglig brug. Med modstandsdygtig PU-belægning.

HOLEX Eco Cut F. **Skærebeskyttelsesniveau F til beskyttelse mod ekstrem snitfare.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	8
Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet

Strikketeknologi	13G
Tørring	Lufttørring
EN 388	4X42F
Bæremateriale	HPPE
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Farve	grå
Længde	255 mm
Anvendelse	flergangsbrug
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skærebeskyttelsesklasse	F
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker