

HOLEX**Nitrilhandsker, par Pro Cut E, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094605 9 |
| GTIN | 4062406132873 |
| Artikelklasse | 02H |

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Cut E. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til beskyttelse mod **ekstreme snitfarer**. PU-nitrilskumsbelægning giver særdeles god grebssikkerhed også i oliekontaminerede og våde arbejdsmiljøer. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Handskestørrelse | 9 |
| Handsketype | Skærebeskyttelseshandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Indhold | 12 |

| | |
|-------------------------|--|
| Handskeegenskab | forstærkning af tommelfingerens inderside |
| Handskeegenskab | DMF-fri |
| Strikketeknologi | 13G |
| Tørring | Lufttørring |
| EN 388 | 4X42E |
| Bæremateriale | HPPE |
| Belægning | water based PU/Nitril |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Allround |
| Farve | sort / grå |
| Længde | 255 mm |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Skærebeskyttelsesklasse | E |
| Produkttype | Skærebeskyttelsehandsker |