

Mitutoyo**T-not-mikrometerskrue, Måleområde: 25-50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421895 25-50
GTIN	4946368012612
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ikke-roterende spindel og affladet måleskær. Målespindel og ambolt i hærdet stål, matforkromede betjenings- og aflæsningselementer.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Emballage: Stabil boks

Måletromleinddeling: 1/50 mm

Kalibrering: B1

Kalibrering: B2

Aflæsning: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Spindelstigning: 0,5 mm

Måleskær, bredde: 0,75 mm

Måleskær, længde: 6,5 mm

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	B1
Kalibrering	B2
Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måleskær, længde	6,5 mm

Spindelstigning	0,5 mm
Måleskær, bredde	0,75 mm
Aflæsning	0,01 mm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Specialbøjlemikrometerskrue

Services

Kalibrering Indstillingsmål til mikrometerskrue Maks. nominelt mål 100 mm	012110 100
Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	012050 100
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	012060 100