

HOLEX**HM-fræsestift, Z7 – middel, krydsfortandet Skaft-Ø 6 mm, HM, Type: D0807****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | GG5075 D0807 |
|---------------------|--------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4045197730749 |
|------|---------------|

| | |
|---------------|-----|
| Artikelklasse | GGN |
|---------------|-----|

Beskrivelse**Udførelse:**

HM-fræsestifter med høj sejhed og skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoved-Ø er større end skaft-Ø, ellers ligeledes af hårdmetal. Universalfortanding Z7 til afgratning, afbrækning af kanter, pudsning, bearbejdning af svejsesømme og flader. Egnede til både manuel anvendelse og anvendelse i industrirobotter.

Skaft-Ø 6 mm.

som 540750. **Form kugle (KUD).**

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Indhold:

10 fræsestifter/beholder.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|------|
| Hovedlængde L ₁ | 6 mm |
|----------------------------|------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Hoved-Ø | 8 mm |
| Fortanding kort betegnelse | Z7 |
| Fortandingstype | kryds-fortandet |
| Fortanding, finhedsgrad | middel |
| Samlet længde | 52 mm |
| Formbeskrivelse | kugle |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Form | D0807 |
| Indhold | 10 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Fræsestift |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| Uni | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet Type D0807 | 540750 D0807 |
|---|--------------|