

**HOLEX****HM-fræsestift, Z7 – middel, krydsfortandet Skaft-Ø 3 mm, HM, Type: M0311****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5691 M0311
GTIN	4045197731081
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HM-fræsestifter** med høj sejhed og skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoved-Ø er større end skaft-Ø, ellers ligeledes af hårdmetal. Universalfortanding Z7 til afgratning, afbrækning af kanter, pudsning, bearbejdning af svejsesømme og flader. Egnede til både manuel anvendelse og anvendelse i industrirobotter.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm.  
som 546910.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

**Indhold:**

**10 fræsestifter/beholder.**

**Bemærk:**

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	11 mm
----------------------------	-------

Fortanding, finhedsgrad	middel
Fortandingstype	kryds-fortandet
Skaft-Ø	3 mm
Formbeskrivelse	Spidskegle
Form	M0311
Samlet længde	38 mm
Hoved-Ø	3 mm
Fortanding kort betegnelse	Z7
Indhold	10
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		

## Tilbehør

MinifræsestiftZ7 – middel, krydsfortandet Type M0311

546910 M0311