



## Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 300cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659005 300
GTIN	4018754299409
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Integreret bitskrald med 80 tænder til en arbejdsvinkel på bare 4,5°. Dette muliggør præcist arbejde på svært tilgængelige forskruninger.

Mekanik med kuglemekanisme udløser hørbart og mærkbart ved opnåelse af det ønskede omdrejningsmoment. Efter udløsning forhindrer glidemekanismen utilsigtet overskridelse af det indstillede tilspændingsmoment og for stærk stramning af skruen.

Ergonomisk formet konvekst greb muliggør utrætteligt arbejde. Der er integreret en 1/4 tomme drivfirkant i skaftenden. Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstoffer og bremsevæsker.

- **Tre driftstilstande og optisk, akustisk og mærkbart stopsignal.**
- **Lagringskapacitet: Op til 2500 måleværdier.**
- **Måledataene kan udlæses og dokumenteres på terminaler via et integreret micro-USB-interface.**
- **Lyst og batteribesparende OLED-farvedisplay.**

**Måleenheder:** cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

#### Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrninger eller små serier.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-akku 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (ekstern opladning), software SENSOMASTER 4, micro-USB på USB-A-kabel, bitholder (sekskantet udgang D 6,3; 1/4 tomme). I kunststofkuffert.

#### Bemærk:

Passende lader og ladeadapter fås på forespørgsel. Ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 2600 eller alternativ str. 3500.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	317 mm
-----------------	--------

Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Norm	DIN EN ISO 6789
Måleværktøj	elektronisk
Serie	TORSIOTRONIC
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Reverserbar aflæsning	lbf·ft
Reverserbar aflæsning	oz·in
Bitholder	F 6,3
Testprotokol	Producentens testrapport
Momentområde	30 - 300 cNm
Interface	USB-interface
Feedback	visning
Feedback	akustisk signal
Feedback	udløsning
Data, kan logges	ja
Momentområde	0,3 - 3 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Vægt	679 g
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Målemetode	Moment
Udløsningsindikering	haptisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	optisk
Maks. moment	300 cNm

Display	digital
Kalibrering	03
Opløsning	0,1 cNm
Drivfirkant	1/4 tommer
Batteri, udskifteligt	ja
Batterispænding	3,6 V
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

KalibreringMomentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
--	------------------